

Fénykábel SOOC-DS-F-M4-2-R2

Cikkszám: 552843

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Mérési eljárás	Reflexiós fénykapcsoló
Minimális tárgytátmérő	0.1 mm
Fénykábel - jellemzők	Rugalmas
Hatótáv	130 mm
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Fejméret	M4
Száloptika hossza	2 m
Min. hajlítási sugár	2 mm
Max. meghúzási nyomaték	2 Nm
Külső Ø	1.3 mm
Ház alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Fénykábel alapanyaga	PE
Védettség	IP66
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitétség
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III