


Vákuumszűrő VAF-DB-3/8

Cikkszám: 553140

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	függőleges
Szűrőfinomság	80 l _m
Üzemi nyomás	-0.95 bar...0 bar
Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés	Csak nyitott vákuumrendszerekben használható
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Max. meghúzási nyomaték	15.3 Nm
Terméksúly	156 g
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés fali/felületi tartóval
Pneumatikus csatlakozó	G3/8
Vákuumcsatlakozás	G3/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Szűrő alapanyaga	PE
Ház alapanyaga	PP-erősítéssel
Tartály alapanyaga	PA
Kidobó impulzus alkalmassága	7 bar