


# vákuumszűrő VAF-DB-1/2

Cikkszám: 553141

FESTO

szennyező részecskék kiszűrésére.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	függőleges
Szűrő finomság	80 µm
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Útmutatás az üzemi nyomáshoz	Alkalmazás csak nyitott vákuumrendszerekben
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Max.meghúzási nyomaték	20.5 Nm
Gyártmány súlya	162 g
Felfogási mód	Vezeték beépítés fali/felületi tartóval
Pneumatikus csatlakozás	G1/2
Vákuum csatlakozás	G1/2
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material filter	PE
Material housing	PP-erősített
Material bowl	PA
Kilökő impulzushoz alkalmas	≤ 7 bar