

# Tömlőkészlet DADB-S1-63-S126-175

Cikkszám: 553505

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                    | Érték   |
|---|---|
| Külső Ø                                     | 57 mm   |
| Méret                                       | 63  |
| Lökettartomány                              | 126 mm...175 mm   |
| Dugattyúród-hosszabbítás                    | 58 mm   |
| Kialakítás                                  | kerek   |
| Beépítési helyzet                           | tetszés szerint   |
| Szerkezeti felépítés                        | Harmonika készlet<br>elszívóval   |
| KBK korrózióállósági osztály                | 3 - nagy korróziós igénybevétel   |
| LABS konformitás                            | VDMA24364-B2-L  |
| Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására | A több mint 5% tömegarányú réz-, cink- vagy nikkeltartalmú fémek használata tilos. Kivételt képeznek: az acélban található nikkellel, a vegyileg nikkelezett felületek, nyomtatott áramkörtáblák, vezetékcsatlakozók és a mágnesestekercsek |
| Közegállóság                                | Porok<br>Forgács<br>Olajok<br>Zsírok<br>Benzin  |
| Védettség                                   | IP54  |
| Környezeti hőmérséklet                      | -10 °C...80 °C  |
| Terméksúly                                  | 89 g  |
| Rögzítés módja                              | menetes csappal<br>belső menettel   |
| Pneumatikus csatlakozó                      | G1/4  |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések       | RoHS-kompatibilis   |
| Adaptációs alkatrészek alapanyaga           | Megerősített PA   |
| Tömítések alapanyaga                        | NBR   |
| Harmonika alapanyaga                        | NBR   |
| Menetes csap alapanyaga                     | erősen ötvözött rozsdamentes acél   |