



Közelítéskapcsoló SIEF-M8B-NS-S-L

Cikkszám: 553539

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kialakítás	kerek
Megfelel a szabványnak	EN 60947-5-2
Engedély	RCM jelzés c UL us - Listed (OL)
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Névleges kapcsolási távolság	1.5 mm
Környezeti hőmérséklet	-30 °C...85 °C
Ismétlési pontosság	0.08 mm
Kapcsolókimenet	NPN
Kapcsolóelem-funkció	Záró
Max. DC kapcsolási frekvencia	2000 Hz
Max. kimeneti áram	150 mA
Rövidzárlat elleni védelem	ciklusos
DC üzemi feszültségi tartomány	10 V...30 V
Póluscserre elleni védelem	minden elektromos csatlakozóhoz
Elektromos csatlakozó	3 pólusú M8x1 Csatlakozó
Csatlakozó ház alapanyaga	Sárgaréz krómozott
Méret	M8
Beépítés módja	tömör
Terméksúly	12 g
Ház alapanyaga	PA erősen ötvözött rozsdamentes acél
Kapcsolásiállapot kijelző	Sárga LED
Védettség	IP68
Mágneses mezőkkel szembeni ellenállóság	mágneses állandó és váltakozó mező
Lökfeszültség-állóság	0.8 kV
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Szennyezettségi fok	3

Jellemző	Érték
További érzékelő információk kiválasztása	1-es redukciós tényezővel, ellenáll a mágneses mezőknek
Az érzékelő verziójának kiválasztása	Alap kivitel