


közelítéskapcsoló SIEF-M12B-PS-K-L

Cikkszám: 553542

FESTO

kábelrel, szintbe építhető.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	kerek
A következő szabványnak felel meg:	EN 60947-5-2
Engedély	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Névleges kapcsolási távolság	3 mm
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 70 °C
Ismétlési pontosság	0.16 mm
Kapcsoló kimenet	PNP
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Max. kapcsolási frekvencia, DC	3,000 Hz
Max.kimeneti áram	200 mA
Rövidzár védett	pulzáló
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Elektromos csatlakozás	3 eres Kábel
Kábelhossz	2.5 m
Material cable sheath	TPE-U(PU)
Méret	M12
Beépítési mód	szintbe építhető
Gyártmány súlya	105 g
Material housing	Sárgaréz TPE-O krómozott
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 70 °C
Védettség	IP68
Zavarvédettség mágneses mezővel szemben	mágneses DC és AC mező
Lökőfeszültség-szilárdság	0.8 kV
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Szennyeződés foka	3