

Adszorpciós szárító PDAD-73-N1/2


Cikkszám: 553761
Kifutó termék

FESTO

a száraz és tiszta levegőhöz.

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.

Kifutó típus. 2016-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	vízszintes függőleges
Konstrukciós felépítés	hidegen regenerálódó adszorpciós szárító
1 bemeneti nyomás	4 ... 16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint EU-EMV-irányelv szerint EU nyomás alatti készülékekre vonatkozó irányelve szerint
Nyomás harmatpont	-40 °C
Nyomás-harmatpont csökkentett átáramlásnál	-70 °C
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [2:2:2] szerint -40°C-on Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [2:1:2] szerint -70°C-on
Közeg hőmérséklet	2 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	31,000 g
Felfogási mód	tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	NPT1/2-14
Pneumatikus csatlakozás 2	NPT1/2-14
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	Alumínium ötvözet