


csatlakozó NECC-L1G8-C1

Cikkszám: 553860

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi feszültségtartomány AC	300 V
Áramterhelhetőség	10 A
Csatlakozó keresztmetszet	0.2 ... 2.5 mm ²
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 100 °C
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Material housing	PBT