

műanyag tömlő PAN-4X0,75-BL-500

Cikkszám: 553894

FESTO

külső méretre kalibrált, hővel és mechanikusan jól terhelhető.



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	4 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	18 mm
Belső átmérő	2.9 mm
Min.hajlítási sugár	12 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.5 MPa
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 15 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 217.5 psi
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító hely	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 80 °C
Gyártmány súlya a hosszától függően	0.006 kg/m
Pneumatikus csatlakozás	4 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz 3 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával 3 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz
Szín	kék
Shore keménység	D 55 +/-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	TPE-A