

# Műanyag tömlő PAN-10X1,5-SW

Cikkszám: 553915

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                       | Érték   |
|--|---|
| Külső Ø  | 10 mm   |
| áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár | 58 mm   |
| Belső Ø  | 7 mm  |
| Min. hajlítási sugár                           | 27 mm   |
| A tömlő tulajdonságai                          | energialáncokhoz alkalmas   |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás                  | -0.095 MPa...1.7 MPa<br>-0.95 bar...17 bar<br>-13.775 psi...246.5 psi |
| Engedély                                       | TÜV   |
| Tanúsítványt kiállító szerv                    | B 013277 0506 00  |
| Üzemi közeg                                    | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint                       |
| LABS konformitás                               | VDMA24364-B2-L  |
| Környezeti hőmérséklet                         | -30 °C...80 °C  |
| A termék súlya hossz szerint                   | 0.042 kg/m  |
| Pneumatikus csatlakozó                         | 10 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz                                |
| Szín   | fekete  |
| Shore-keménység                                | D 55 +/-3   |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések          | RoHS-kompatibilis   |
| Tömlő alapanyaga                               | TPE-A   |