

Műanyag tömlő PAN-12X1,75-GN

Cikkszám: 553922

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Külső Ø | 12 mm |
| áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár | 64 mm |
| Belső Ø | 8.4 mm |
| Min. hajlítási sugár | 29 mm |
| A tömlő tulajdonságai | energialáncokhoz alkalmas |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás | -0.095 MPa...1.7 MPa -0.95 bar...17 bar -13.775 psi...246.5 psi |
| Engedély | TÜV |
| Tanúsítványt kiállító szerv | B 013277 0506 00 |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7::-] szerint |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -30 °C...80 °C |
| A termék súlya hossz szerint | 0.06 kg/m |
| Pneumatikus csatlakozó | 12 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz |
| Szín | zöld |
| Shore-keménység | D 55 +/-3 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Tömlő alapanyaga | TPE-A |