


csatlakozó kábel

NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9

Cikkszám: 553949

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Elektromos csatlakozás	aljzat Sub-D 9 sarkú 15 sarkú
Kábel csatlakozás	SUB-D 15POL csatlakozó SUB-D 9POL csatlakozó
Kábelhossz	2.5 m
Vezetési tulajdonság	Standard
Min.kábel hajlítási sugár	78 mm
Kábel átmérő	5.2 mm
Kábel típus	LIYCY
Kábelszerkezet	3x0,34 árnyékolt
Színkód, érszigetelés	barna zöld fehér
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 70 °C
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Material cable sheath	PVC
A kábelköpeny színe	szürke
Material housing	Fémrel bevont műanyag Fém
Material electrical contact	aranyozott