


kimeneti modul

CECX-A-4A-V

Cikkszám: 553976

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Engedély	c UL us - Listed (OL)
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform
Teljesítményfelvétel 24 V	1.9 W
Teljesítményfelvétel 5 V	0.3 W
Környezeti hőmérséklet	5 ... 55 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	10 - 95 %
Védettség	IP20
Védettségi osztály	III
Gyártmány súlya	132 g
Rezgésállósági vizsgálat	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Ütésállósági vizsgálat	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (félszínusz)
Elektromos csatlakoztatástechnika, be/ki	Aljzatsáv, 5,08 mm-es rászter
Analóg bemenetek, galvanikus leválasztás	nem
Analóg kimenetek, száma	4
Analóg kimenet, felbontás	12 bit
Analóg kimenetek, max. terhelő ellenállás	$\geq 1,000 \text{ Ohm}$
Analóg kimenetek, jeltartomány	$\pm 10 \text{ V}$
Analóg kimenetek, konverziós idő	1 ms
Analóg kimenetek, a legkisebb helyiértékű bitek értéke (LSB)	5,32 mV
Analóg kimenetek, abszolút pontossági 25 °C -on	$\pm 0,15\%$