



függőleges tápegység lap

VABF-S1-2-P1A3-G12

Cikkszám: 555785

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	54 mm
A következő szabványon alapul:	ISO 5599-1
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pneumatikus többszintű kiépítés	Alternatív táplálás 1-hez
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
1 bemeneti nyomás	0.5 ... 10 bar
Tápnymás 1 Mpa	0.05 ... 1 MPa
Tápnymás 1 psi	7.25 ... 145 psi
Normál névleges átáramlás	2,800 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 NEMA 4
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	605 g
Felfogás fajtája: többszintű kiépítés	láncoló lapra egyedi csatlakozólapra
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/2
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Alumínium présöntvény