


axiális készlet EAMM-A-E32-42C

Cikkszám: 556993

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------|---------------|
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Tárolási hőmérséklet | -25 ... 60 °C |
| Relatív légnedvesség | 0 - 95 % |
| Védettség | IP40 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Átvihető forgató nyomaték | 6.5 Nm |
| Gyártmány súlya | 380 g |
| Csatlakozófelület, szabályozó | E32 |
| Interfész kód, motor In | 42C |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |