

axiális készlet EAMM-A-E48-64A-70A


Cikkszám: 557448

Kifutó termék

FESTO

[Megfelelő elektromos hajtásokhoz.](#)

Kifutó típus. 2019-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	21 Nm
Gyártmány súlya	790 g
Csatlakozófelület, szabályozó	E48B
Interfészkód, motor In	64A
Anyag megjegyzés	RoHS konform