

központosító gyűrű

EAML-38-4-38

Cikkszám: 558030

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	38 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	4 g
Csatlakozófelület, szabályozó	K38
Csatlakozófelület, tengelykapcsoló	38A 38D
Anyag megjegyzés	RoHS konform