

Központosító gyűrű EAML-48-4-48

Cikkszám: 558031

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	48 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	4 g
Interfész kód, működtető szerkezet	K48 M48
Tengelykapcsoló ház interfész kódja	48 A 48C
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis