

Központosító gyűrű EAML-62-5,8-62

Cikkszám: 558032

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	62 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	17 g
Interfész kód, működtető szerkezet	K62
Tengelykapcsoló ház interfész kódja	62 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis