


# axiális készlet EAMM-A-S95-100A

Cikkszám: 558169

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	60 Nm
Gyártmány súlya	4,910 g
Csatlakozófelület, szabályozó	S95
Interfészkód, motor In	100A
Anyag megjegyzés	RoHS konform