

Műanyag tömlő PLN-12X1,75-RT

Cikkszám: 558221

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Külső Ø | 12 mm |
| áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár | 65 mm |
| Belső Ø | 8.4 mm |
| Min. hajlítási sugár | 23 mm |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás | -0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi |
| Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés | Víz: 0 - 50 °C-on max. 0,6 MPa |
| Engedély | TÜV |
| Tanúsítványt kiállító szerv | B 013277 0506 00 |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7::-] szerint Víz (folyékony, jégmentes) |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Tiszta szoba osztály | Statikusan beépített elem, az ISO 14644-1 szabvány alapján értelmes értékelés nem lehetséges |
| Élelmiszerekkel használható | Lásd a bővebb anyaginformációt |
| Környezeti hőmérséklet | -30 °C...80 °C |
| A termék súlya hossz szerint | 0.054 kg/m |
| Pneumatikus csatlakozó | 12 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz |
| Szín | piros |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Tömlő alapanyaga | PE |