

# Csatlakozó EAMC-42-66-11-12

Cikkszám: 558313

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	11 mm
2. tartó átmérője	12 mm
Méret	42
Névleges hossz	66 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	6000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	45.5 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgatónyomaték	17 Nm
Terméksúly	166 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis