

csatlakozó NECC-L1G11-C1


Cikkszám: 558328

Kifutó termék

[CAMI-C interfész házhoz..](#)

[Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	7,8 mm
Magasság	22,9 mm
Hossz	39,2 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Elektromos csatlakozás	Csatlakozó Rugós csatlakozó kapocs 11 sarkú
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Üzemi feszültségtartomány AC	160 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	8 A
Megengedett kábelátmérő	1 ... 1.5 mm
Csatlakozó keresztmetszet	0.2 ... 1.5 mm ²
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás