

csatlakozó hüvely NPQM-D-S4-E-P10

Cikkszám: 558811

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	2 mm
Konstrukció	Egyenes alak
Csomagolási egység	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.6 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 16 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 232 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Gyártmány súlya	2.8 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Push-in sleeve diameter 4 mm
Pneumatikus csatlakozás 2	Csatlakozó: QS-4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Nikkelezett réz