


Tengelykapcsoló ház EAMK-A-A19-28C

Cikkszám: 558899

FESTO

EGSA konzolos hajtóműhöz illeszkedik.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	19
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Anyag megjegyzés	RoHS konform