

# Csatlakozó kábel VMPAL-KM-V-SD25-IP67-2,5

Cikkszám: 560416

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Terméksúly	640 g
Elektromos csatlakozó	Kábel csatlakozóval
Kábelhossz	2.5 m
Vezetéktulajdonság	Alap kivitel
Kábel min. hajlítási sugara	122 mm
Kábelátmérő	10.2 mm
Kábelszerkezet	25 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Védettség	IP67 az IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-5 °C...80 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Kábelköpeny alapanyaga	PVC