


# csatlakozó kábel

## VMPAL-KM-S-SD44-IP67-2.5

Cikkszám: 560425

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Gyártmány súlya	467 g
Elektromos csatlakozás	Kábel, dugóval
Kábelhossz	2.5 m
Vezetési tulajdonság	Standard
Min.kábel hajlítási sugár	115 mm
Kábel átmérő	9.6 mm
Kábelszerkezet	36x0,25
Védettség	IP67 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 80 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Material cable sheath	PVC