


**véglap**  
**VABE-S6-2RZ-N34**  
Cikkszám: 560840

FESTO



**Adatlap**

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	ISO 5599-2
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szelepsziget típus	44
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	336 g
12 vezérlő levegő csatlakozás	1/4 NPT
14 vezérlő levegő csatlakozás	1/4 NPT
Pneumatikus csatlakozás 1	3/4 NPT
Pneumatikus csatlakozás 3	3/4 NPT
Pneumatikus csatlakozás 5	3/4 NPT
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material end plate	Alumínium présöntvény