

csatlakozólap

VMPAL-AP-20-QS5/16"-1-T1

Cikkszám: 561033

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	21.2 mm
Hossz	107.3 mm
Raszter méret	21.2 mm
Szelep méret	20 mm
Nyomászóna elválasztás	Duct 1
Szelephelyek max.száma	1
Áramlási irány	reverzáló
Szelep felépítése	Valve sizes can be mixed
Szeleptekercsek max. száma	1
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Vezérlőnyomás	3 ... 8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	76.88 g
Pneumatikus csatlakozás 2	5/16" külső átmérőjű csőhöz
Pneumatikus csatlakozás 4	5/16" külső átmérőjű csőhöz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of connecting plate	PA erősítésű