

Műanyag tömlő PUN-V0-8X2-BL-C

Cikkszám: 561703

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Külső Ø | 8 mm |
| áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár | 35 mm |
| Belső Ø | 4 mm |
| Min. hajlítási sugár | 9 mm |
| A tömlő tulajdonságai | energialáncokhoz alkalmas |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya | -13.775 psi...174 psi |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás | -0.095 MPa...2 MPa -0.95 bar...20 bar -13.775 psi...290 psi |
| Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés | Hegesztési fröccsenéssel járó alkalmazásokhoz: max. 1 MPa 20 °C-on, max. 0,9 MPa 40 °C-on, max. 0,7 MPa 60 °C-on Víz: max. 0,6 MPa max. 50 °C-on |
| Engedély | TÜV |
| Tanúsítványt kiállító szerv | B 013277 0506 00 |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint Víz (folyékony, jégmentes) |
| Tűzvizsgálati alapanyag | UL94 V-0 (3 mm) UL94 V-2 (0,75 mm) |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -35 °C...60 °C |
| Megjegyzés a környezeti hőmérsékletről | nyomás nélküli használat 90 °C-ig |
| A termék súlya hossz szerint | 0.049 kg/m |
| Pneumatikus csatlakozó | 8 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz 4 mm belső Ø-jű csatlakozó csomakhoz |
| Szín | kék |
| Színnel kapcsolatos megjegyzés | a szabványos színtől való eltérés a lángvédelem miatt |
| Shore-keménység | D 54 +/-3 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Tömlő alapanyaga | TPE-U(PU) |