


csatlakozó NECU-S-M8G3-HX

Cikkszám: 562024

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	EN 61076-2-104 EN 61984
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
Csatlakozási frekvencia	3
Gyártmány súlya	7.8 g
Elektromos csatlakozás	3 sarkú M8x1 Egyenes dugó / szigetelés átvágó csatlakozó kapocs
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 32 V
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 32 V
Elfogadható áramterhelés 40°C-on	4 A
Lökőfeszültség-szilárdság	0.8 kV
Megengedett kábelátmérő	2.5 ... 5.1 mm
Megengedett egyedi huzal átmérő	≥ 0.1 mm
Megengedett ér átmérő	0.9 ... 1.6 mm
Csatlakozó keresztmetszet	0.14 ... 0.34 mm ²
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Material housing	PA Horgany présöntvény nikkelezett
Material screw-type lock	Horganyzott sárgaréz
Material seals	FPM PUR
Material electrical contact	aranyozott
Megengedett érszigetelés	PP PVC TPE-E