

Csatlakozó vezeték NEBV-M8W4L-E-2.5-M8G3

Cikkszám: 562468

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Megfelel a szabványnak	EN 61076-2-101 ISO 20401
Kapcsolásiállapot kijelző	Sárga LED
Terméksúly	50 g
Elektromos csatlakozó	4 pólusú / 3 pólusú Döntött aljzat / egyenes csatlakozó M8x1 / M8x1
DC üzemi feszültségi tartomány	20.4 V...26.4 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	3 A
Kábelhossz	2.5 m
Vezetéktulajdonság	energialáncokhoz alkalmas
Kábel min. hajlítási sugara	35 mm
Kábelátmérő	3.3 mm
Kábelszerkezet	2 x 0,25 mm ²
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...50 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Kábelköpeny alapanyaga	PUR
Ház alapanyaga	TPE-U(PU)
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Sárgaréz aranyozott
Szigetelő hüvely alapanyaga	PVC