


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-P6-38A-40A

Cikkszám: 562646

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|-------------------|
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Csapághőmérséklet | -25 °C...60 °C |
| Relatív páratartalom | 0 - 95% |
| Védettség | IP40 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Átvihető forgatónyomaték | 6.5 Nm |
| Terméksúly | 100 g |
| Interfész kód, működtető szerkezet | P6-38A |
| Interfész kód Motor In | 40 A |
| Tengelykapcsoló ház interfész kódja | 38A.2 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |