


motor karima EAMF-A-38A-40S/40T

Cikkszám: 562669

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	80 g
Interfész kód, motor In	40S 40T
Csatlakozófelület, tengelykapcsoló	38A.2
Anyag megjegyzés	RoHS konform