

Mágnestekercs VACC-S18-35-A1-2A

Cikkszám: 562908

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés módja	elektromos
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kapcsolóállás-kijelző	nem
Bekapcsolási időtartam	100%
Szigetelési osztály	H
Tekercsparaméterek	110 V AC: 50/60 Hz, 3,5 VA teljesítmény
Megengedett feszültség-ingadozások	-15% / +10%
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Terméksúly	530 g
Elektromos csatlakozó	A forma Csatlakozó az EN 175301-803 szabvány szerint
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Mágnestekercs alapanyaga	PA Acél