


hálózati csatlakozó aljzat NECU-M-PPG5-C1

Cikkszám: 563059

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	EN 61984
Elektromos csatlakozás	AIDA Push-pull 5 sarkú készre szerelhető Csatlakozó / rugós kapocs
Dugó kódolás	a 2-es és az 5-ös érintkezőn
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 24 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	16 A
Lökőfeszültség-szilárdság	2.5 kV
Megengedett kábelátmérő	9 ... 13 mm
Csatlakozó keresztmetszet	0.75 ... 2.5 mm ²
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 100 °C
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Material housing	Horgany présöntvény nikkelezett
Ház színe	ezüst
Material seals	NBR TPE
Material electrical contact	Réz ötvözet nikkelezett és aranyozott