



Fojtólap VABF-S7-F1B1P2-F

Cikkszám: 563395

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezérlőlevegőellátás	külső belső
Üzemi nyomás	0 MPa...1.2 MPa 0 bar...12 bar
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Védettség	IP65
Rögzítés módja	átmenő furattal
12. vezérlőlevegő csatlakozó	G1/4
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4
2. pneumatikus csatlakozó	1/4-es karima NAMUR csatlakozóalak
3. pneumatikus csatlakozás	G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis

Jellemző	Érték
Csatlakozólap alapanyaga	Alumínium, ematal bevonattal
Tömítések alapanyaga	NBR