



# fojtólap VABF-S7-F1B5P1-F

Cikkszám: 563401

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezérlő levegő ellátás	külső belső
Operating pressure MPa	0 ... 1.2 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 12 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP65
Felfogási mód	átmenő furattal
12 vezérlő levegő csatlakozás	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	Karima 1/4 NAMUR furatkép
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of connecting plate	Alumínium, ematal bevonatos
Material seals	NBR