


# kábel

## NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9-V

Cikkszám: 563782

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Elektromos csatlakozás	Egyenes aljzat/könyök aljzat Sub-D / Sub-D 15 pólusú / 9 pólusú
Kábelhossz	2.5 m
Vezetési tulajdonság	Standard
Min.kábel hajlítási sugár	79 mm
Kábel átmérő	6.6 mm
Kábel típus	LIYCY
Kábelszerkezet	6x0,34 árnyékolt
Színkód, érszigetelés	DIN 47100
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 70 °C
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Material cable sheath	PVC
A kábelköpeny színe	szürke
Material housing	Fém Fém
Material electrical contact	aranyozott