


Aktívszenes szűrő MS9-LFX-G-U

Cikkszám: 564038

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Méret | 9 |
| Sorozat | MS |
| Beépítési helyzet | függőleges +/- 5 ° |
| Szerkezeti felépítés | Aktívszenes szűrő |
| Üzemi nyomás | 0 bar...20 bar |
| Max. normál térfogatáram a levegő tisztasági osztályának függvényében | 6500 l/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [1:4:2] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Csapágyhőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Levegőtisztasági osztály a kimenetnél | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [1:4:1] szerint |
| Közeghőmérséklet | 5 °C...30 °C |
| Maradék olajtartalom | 0.003 mg/m ³ |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Terméksúly | 2000 g |
| Rögzítés módja | választhatóan: Vezetékbeszerelés tartozékkal |
| 1. pneumatikus csatlakozás | Telep-modul |
| 2. pneumatikus csatlakozó | Telep-modul |
| Burkolat alapanyaga | PA |
| Tömítések alapanyaga | NBR |
| Szűrő alapanyaga | Aktív szén |
| Ház alapanyaga | Alumínium présöntvény |
| Tartály alapanyaga | Kovácsolt alumínium ötvözet |
| Kémlelőüveg alapanyaga | PA |