



Nyomásszabályozó szelep MS9-LR-NG-D6-AG-PSI-AS

Cikkszám: 564141

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	9
Sorozat	MS
Működtetés biztosító zár	tartozékokkal, zárható
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	elővezérelt membrános szabályozó szelep
Szabályozó funkció	Állandó kimenő nyomás előnyomás kompenzációval szekunder lefúvással visszárammal
Nyomás látjelző	manométerrel
Üzemi nyomás	0.8 ... 20 bar
Nyomásszabályozási tartomány	0.3 ... 7 bar
Max.nyomáshiszterézis	0.3 bar
Üzemi közeg	Levegő minőségi osztály 5:7:- DIN ISO 8573-1 szerint
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	1,400 g
Felfogási mód	választható/egyéb tartozékokkal Előlapra szerelés Vezeték beépítés
Anyag információ, fedél	PA erősítésű
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, csatlakozólap	Alumínium présöntvény
Anyag információ, felfogó derékszög	Alumínium présöntvény
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény
Anyag információ: modul összekötő	Alumínium présöntvény
Anyag információ, membrán	NBR
Anyag információ, szelep nyomócsap	Alumínium ötvözet NBR POM