

# L-csatlakozó QBLV-1/4-5/32-U

Cikkszám: 564735

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                     | Érték   |
|--|---|
| Méret  | Standard  |
| Névleges szélesség                           | 0,126 " "                                       |
| Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon  | Bevonat   |
| Beépítési helyzet                            | tetszés szerint                                 |
| Kialakítás                                   | L forma   |
| Kötegméret                                   | 10  |
| Szerkezeti felépítés                         | Push-pull elv                                   |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar          |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya  | 13.775 psi...145 psi                            |
| Üzemi közeg                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről           | Olajozott üzem lehetséges                       |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 1 - alacsony korrózióknak való kitétség         |
| LABS konformitás                             | VDMA24364-Zone III                              |
| Környezeti hőmérséklet                       | 0 °C...60 °C                                    |
| Max. meghúzási nyomaték                      | 8,85 000004                                     |
| Terméksúly                                   | 845 oz  |
| Rögzítés módja                               | Külső hatlapú, üreges csavar                    |
| 1. pneumatikus csatlakozás                   | 1/4 NPT külső menet                             |
| 2. pneumatikus csatlakozó                    | 5/32 " külső Ø-jű tömlőhöz                      |
| Környezeti hőmérséklet - Fahrenheit          | 32 °F...140 °F                                  |
| Oldógyűrű színe                              | szürke  |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések        | RoHS-kompatibilis                               |
| Ház alapanyaga                               | Sárgaréz, nikkelezett<br>PBT                    |
| Menettömítés alapanyaga                      | PTFE  |
| Oldógyűrű alapanyaga                         | POM   |
| Tömlőtömítés alapanyaga                      | NBR   |
| Tömlőbilincs szegmens alapanyaga             | erősen ötvözött rozsdamentes acél               |