


csatlakozó hüvely

QSH-F-12-8

Cikkszám: 564894

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	6 mm
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	3
Élelmiszeripari biztonság	gyártói nyilatkozat szerint
Környezeti hőmérséklet	0 ... 150 °C
Engedély	Germanischer Lloyd
Gyártmány súlya	12.6 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Csatlakozó: QS-12
Pneumatikus csatlakozás 2	Csatlakozó: QS-8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	Sárgaréz krómozott és nikkelezett