


# csatlakozó kábel

## NEBV-S1G44-K-10-N-LE39

Cikkszám: 565291

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	4-40UNC
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	1,432 g
Elektromos csatlakozás	44-pólusú aljzat Sub-D
Üzemi feszültségtartomány DC	≤ 30 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	0.86 A
Kábelhossz	10 m
Vezetési tulajdonság	Statistikai alkalmazásokhoz
Min.kábel hajlítási sugár	95 mm
Kábel átmérő	9.6 mm
Kábel átmérő tűrése	± 0,5 mm
Kábelszerkezet	40x0,14
Védettség	IP65 IP67 szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 60 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Material cable sheath	PVC
Material housing	PBT
Material electrical contact	bronz aranyozott