

Csatlakozó tömb CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS

Cikkszám: 565705

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méretetek: Sz x H x M	(beleértve a sorolható tömböt és a csatlakozási technológiát) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Rögzítés módja	a CPX-M-GE sorolható tömbön..
Terméksúly	120 g
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Relatív páratartalom	95% nem kondenzáló
Védettség	IP65
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel (beépített állapotban)
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU robbanásvédelmi irányelve (ATEX) szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EX előírásai szerint
Robbanásvédelem	0. zóna (BR) 0. zóna (IEC-EX) 20. zóna (BR) 20. zóna (IEC-EX) 22. zóna[20] (UKEX) 2[0] zóna (UKEX)
ATEX-kategória, gáz	II (1) G
ATEX-kategória, por	II (1) D
Robbanásvédelem, EU-n kívüli engedély	EPL Da (BR) EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (BR) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
Robbanóképes gázok elleni védelem	[Ex ia Ga] IIC
Robbanóképes porok elleni védelem	[Ex ia Da] IIIC
Ex környezeti hőmérséklet	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Tanúsítványt kiállító szerv	DNV 15.0192 X IECEX ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Megerősített PA

Jellemző	Érték
Elektromos csatlakozó	4 pólusú 4x aljzat A kódolású M12x1 kördugós csatlakozó
Bemenetek száma	8