

Sorkapocs NECU-L3G8-C1

Cikkszám: 565712

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Csatlakozási gyakoriság	100
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	36 g
Elektromos csatlakozó	8 pólusú Rugós kapocs Egyenes csatlakozó
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...30 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	12 A
Lökőfeszültség-állóság	4 kV
Csatlakozási keresztmetszet	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...85 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	3
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Ház alapanyaga	PA
Ház színe	fekete
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Rézötvtözet ónozott