


Támasztó profil HMIA-E10- -

Cikkszám: 566894

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Max. profilhossz	3000 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
A termék súlya hossz szerint	3.2 kg/m
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Adapter alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Csavarok alapanyaga	Acél