


AS-i modul CESA-GW-AS-CO

Cikkszám: 567033

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2021-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méretetek: B x L x H	85 mm x 120 mm x 83 mm
Kezelő elemek	4 billentyű
Állapotjelzők	LCD kijelző Sárga LED tervező üzemmód Zöld LED AS-i normál üzemmód Zöld LED AS-i feszültség OK Zöld LED PROFIBUS-Master Zöld LED slave programozás Zöld LED feszültség BE Piros LED konfigurációs hiba
Üzemi feszültség	AS-i voltage 30 V DC
Áramfelvétel	200 mA az AS-i körből
Engedély	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 85 °C
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	0 ... 55 °C
Útésállósági vizsgálat	EN 61131-2 szerint
Rezgésállósági vizsgálat	EN 61131-2 szerint
Gyártmány súlya	520 g
Ipari busz interfész, átviteli arány	10 kbit/s ... 1 Mbit/s
Ipari busz interfész, csatlakoztatástechnika	Csatlakozó 5 sarkú COMBICON
Ipari busz interfész	CANopen, Device Specification CiA DS-301
Programozó-/diagnosztikai interfész	RS 232 soros interfész
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform
Material housing	erősen ötvözött acél, rozsdamentes