

Mérőmodul CPX-CMIX-M1-1

Cikkszám: 567417

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méretetek: Sz x H x M	50 mm x 107 mm x 55 mm
Diagnosztika	Csatorna- és modulorientált diagnosztika
Rövidzárlat elleni védelem	igen
Eszközspecifikus diagnosztika	Modulok alulfeszültsége Mérőrendszer alulfeszültsége a helyi 7 szegmenses kijelzőn keresztül
Modulok max. száma	9
Kijelző	Hétszegmenses kijelző
Állapotjelzők	Sárga LED = PL (teljesítményterhelés) Piros LED = hiba
DC üzemi feszültségi tartomány	18 V...30 V
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Hálózati hiba áthidalása	10 ms
Áramfelvétel névleges üzemi feszültség mellett	80 mA
Engedély	C-Tick
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Relatív páratartalom	5 - 95% nem kondenzáló
Védettség	IP65 az IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	140 g
Tengelyek számként	1
Tengelysorok száma	1
Max. vezetékhoossz	30 m
Vezérlő interfész elektromos csatlakozója	Aljzat M9 5 pólusú
Vezérlő interfész	digitális CAN busz Festo protokollal
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Megerősített PA