

Műanyag tömlő PEN-U

Cikkszám: 567448

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső Ø, hüvelyk	5/8
A tömlő tulajdonságai	energialáncokhoz alkalmas, nagyobb ciklusszámú alkalmazásokban
Vizsgálati feltételek tömlőhöz	Energialánchoz való alkalmasság: > 5 millió ciklus az FN 942021 szabvány szerint
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-14,4 000013...58 000013
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint Víz a gyártói nyilatkozat szerint: www.festo.com
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-22 °F...140 °F
Pneumatikus csatlakozó	5/8" külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz
Szín	kék barna sárga zöld természetes piros fekete ezüst fehér
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömlő alapanyaga	PE